


## MANUAL DE OPERACIÓN BASCULA MODELO PIR-100/150



GRACIAS POR PREFERIR UNA BASCULA METROLOGY. Para obtener el mayor provecho de su nuevo equipo de precisión, es importante que lea cuidadosamente este manual, antes de usar. La línea de básculas para mensajerías y paqueterías, fue creada para satisfacer los principales requerimientos de pesaje y control de mercancía para cualquier empresa y negocio con operaciones de pesaje en mostrador, está construida en acero inoxidable además de contar con un indicador de fácil operación y con un tamaño discreto, además cuenta con una alta PORTABILIDAD, pues opera con baterías alcalinas o con conexión a la corriente eléctrica.

### Características:

1. Fuente de alimentación 127v/60hz AC / 6v 4Ah DC.
2. Opción de operar con batería alcalina de 9v.
3. Sistema de ahorro de energía, apaga el indicador cuando no está en uso, encendiendo el indicador nuevamente al detectar peso.
4. Indicador con operación Multi-unidades, pesa en kg, lb-oz.
5. Display LCD
6. Auto ajuste de ZERO.
7. Calibración por teclado (protegido por hardware y software)
8. Capacidades de operación de 100kg/20g y 150kg/50g
9. Plataforma construida en Acero Inoxidable con medidas de 30cm x 29cm.

### Capitulo 1: parámetros Principales


1. Modelo ----- PIR-100/150
2. Precisión ----- Clase media OIML (III)
3. Capacidad ----- 100kg / 150kg
4. División mínima ----- 20g / 50g
5. Display ----- CD con dígitos de 2cm de altura
6. Teclado ----- Teclas de presión.
7. Rango TARA ----- 50kg / 75kg
8. Dimensiones de plataforma --- 29 x 30cm
9. Voltaje -----110V/60Hz AC, Batería (6V, 4Ah DC)
10. Humedad de almacenaje ----- ≤70% RHn No roció
11. Humedad de operación ----- ≤90% RH No roció
12. Temperatura de almacenaje -- -20°C a 50°C
13. Temperatura de operación ---- 0°C a 40°C

### CAPITULO 2: Teclado:

1. **[ON/OFF.]** Enciende y/o apaga la báscula.
2. **[Unit]** Seleccionar la unidad de operación ya sea kg y/o lb.
3. **[Zero]** Corrige a CERO el valor de peso..
4. **[Hold]** Tecla de bloqueo para el peso, para desbloquear presione nuevamente o espere 2 minutos.

**CAPITULO 3:** Calibración: Durante el conteo inicial presiones las teclas **[Unit]** posteriormente (sin soltar UNIT), presiones la tecla **[Zero]**, si lo hace correctamente en el display aparecerá la palabra "SET-11", entonces presiones **[Unit]** nuevamente, entonces la pantalla mostrara el código interno, después presiones de nuevo **[Unit]**, la pantalla mostrara la capacidad de calibración después presiones **[Zero]** para seleccionar la capacidad de calibración de la báscula, al finalizar cargue la plataforma con el peso indicado, espere a que este estable y presiones la tecla **[Unit]**, para confirmar y salir del modo de calibración.

En caso de Falla acudir con su distribuidor autorizado, para mas detalles consulte la página [www.basculasmetrology.com.mx](http://www.basculasmetrology.com.mx), o bien envíe sus comentarios a [contacto@basculasmetrology.com.mx](mailto:contacto@basculasmetrology.com.mx)



Equipo distribuido por:

## POLIZA DE GARANTIA PARA BASCULA ELECTRONICA MARCA METROLOGY:

Basculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. (BAPESA), con domicilio en Diego Rivera #138, Col. Jardines de San Nicolás Municipio de San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León, garantizan este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o de mano de obra que el equipos presente durante un periodo de 1 AÑO, a partir de la fecha de compra original.

En caso de que su equipo presente alguna falla durante el año que cubre esta garantía, usted deberá acudir con el distribuidor donde adquirió el equipo, o en su defecto al centro de servicio indicado. Al momento de presentarse con su distribuidor o centro de servicio indicado; El equipo debe ser entregado en su empaque y con sus accesorios originales, así mismo deberá presentar esta póliza de garantía en original con los datos de venta y el sello del distribuidor que le vendió el equipo, debidamente llenados o bien presentar anexa la copia de su factura.

**Limitaciones de la Garantía:** La garantía para basculas Electrónicas METROLOGY es válida siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios:

- a) Que el equipo sea utilizado adecuadamente según sus características.
- b) Que el sello de seguridad y la placa de serie no estén violados o mutilados.
- c) Que no sea utilizado en ambientes o situaciones para las que no fue diseñado.
- d) Que el equipo no sea modificado, reparado o alterado por personas no autorizadas por BAPESA.

Nota: Es importante mencionar que en esta garantía NO cubre ningún tipo de reparación y/o o servicio a domicilio, por lo que es responsabilidad del dueño del equipo llevarlo directamente con su distribuidor o centro de servicio asignado.

e) Por su parte algunos distribuidores ofrecen pólizas de garantía extendidas donde podrán ofrecer el servicio a domicilio, para este efecto la garantía solo es válida con el distribuidor que así lo ofrezca.

f) Basculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. ni nuestros centros de servicio ofrecen garantías extendidas o adicionales de ningún tipo, aun cuando esto sea por escrito o por omisiones de esta póliza.

Esta póliza no cubre las pérdidas o mermas de productos almacenados o procesadas con este equipo.

### Como Obtener su Garantía:

- 1.- Antes de acudir a su distribuidor o centro de servicio verifique la falla que presenta su equipo y consulte la guía de solución en su manual de operación para solucionar el problema, en caso de no poder resolverlo pase al siguiente punto.
- 2.- Comunicarse con el distribuidor que le vendió el equipo para que lo asesore en la solución del problema que su equipo presenta, en caso de no resolverlo pasar al punto 3.
- 3.- Acuda con su distribuidor y solicite la garantía de su equipo, para este efecto deberá entregar a su distribuidor una carta donde detalla la falla que ocurre con su equipo, así mismo deberá entregar su póliza y el equipo con su empaque y accesorios originales.
- 4.- En el caso que su distribuidor no le dé respuesta a su petición favor de reportarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: [contacto@basculasmetrology.com.mx](mailto:contacto@basculasmetrology.com.mx) o bien comunicándose directamente al siguiente número telefónico 0181-83514631.
- 5.- En caso de requerir servicio a domicilio contactarse con su distribuidor para que le cotice este tipo de servicio.

Centro de servicio autorizado: Diego Díaz de Berlanga # 172- Local 5  
Col. Villas de Santo Domingo  
San Nicolás de los Garza, N.L.  
Tel: 0181-83514631

La siguiente información debe ser llenada completamente ya que el no hacerlo implica la invalidación de la GARANTIA del equipo.

**Distribuidor Autorizado:** \_\_\_\_\_

**Dirección del Distribuidor:** \_\_\_\_\_

**Fecha de Compra:** \_\_\_\_\_ **Modelo:** \_\_\_\_\_ **Serie:** \_\_\_\_\_

**Sello del distribuidor:**